

再現性のある測定データが
新たな科学の扉を開く


確かなデータで皮膚を知る

研究に貢献するビジネスパートナー

私たちは、「センシング技術で未来を拓く」という missionのもと、光学・電子・制御分野における革新的な技術をカタチにし、精密測定機器の開発に取り組んでいます。

優れた研究成果、新たな発見は、確かな測定データから生まれます。

「ブレのない測定が、揺るぎない知見へとつながる」。私たちは、高い再現性と信頼性を誇る物性データを提供し、研究者の研究を強力に支える精密機器メーカーです。



株式会社ウェイブサイバー

所在地 〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1-15-9

TEL 048-487-8649


メール business@wavecyber.com

公式サイト <https://wavecyber.com/>

お問合せ 電話番号またはメールからご連絡ください。



WSK-P500U 高精度 お肌油分水分測定器



-従来機にない精度で、肌状態を的確に分析定-

高精度・高再現性で多分野に対応

- ✓ 油分・水分の同時測定
- ✓ ワンタッチ、短時間（約3秒）で6項目を同時取得（油分・水分・環境温度・環境湿度・不快指数・総合評価）
- ✓ 自動測定開始機構 搭載（測定者の手技プレを最小限に抑えます）
- ✓ 圧力検知機能 搭載（皮膚へ押し当てる圧力をモニタリングします）
- ✓ 高い測定精度と再現性で、研究文献への活用実績多数

従来の生体用水分測定機は、被検体の表面状態や測定者の手技による影響を受けやすく、測定データにバラツキが生じる課題がありました。また、油分と水分を同時に精密測定できる機器はありませんでした。当社のお肌油分水分測定器は、測定時の圧力をモニタリングし、手技プレを最小限に抑える技術を搭載。微細な油分も正確に測定し、水分値のバラツキを解消します。

幅広い採用実績


- ・ 研究所（医薬品メーカー、化粧品メーカー、大学研究室、公的研究機関など）
- ・ 医療機関（大学病院、皮膚科）

製品仕様

標準通信インターフェース	Bluetooth Ver1.2 Class2	
動作環境	温度	15～30℃
	湿度	60%以下（ただし結露なし）
測定項目	油分	0～99の相対値測定
	水分	0～99の相対値測定
	環境温度	℃
	環境湿度	%
	不快指数	計算値
	総合評価	A～Gの7段階評価（オプションによるカスタマイズ対応可能）
1回あたり測定時間	約 3 秒（被検体により解析時間が多少前後します）	
本体サイズ	110mm×43mm×25mm	

アイデアをカタチに

アイデア
(お客様のニーズ)



当社製品群



株式会社ウェイブサイバー

所在地	〒335-0031 埼玉県戸田市美女木1-15-9
TEL	048-487-8649
メール	business@wavecyber.com
公式サイト	https://wavecyber.com/
お問合せ	電話番号またはメールからご連絡ください。

